

# pH 計皮膚・頭皮用スキンチェッカー MJ-120



## 0.01pH の高精度を実現！ 皮膚・頭皮などの美容向け フラット電極つき pH 測定器。

- 大きく、読みやすい LCD 上の pH 値
- コンパクトポケットタイプの pH 測定器
- 見やすい大型ディスプレイ
- フラット電極をセンサーに使用
- データホールド機能

### 仕様

型番	MJ-120	
表示	3.5 桁, 12.5mm LCD	
測定範囲	0.0 ~ 14.0 pH	
分解能	0.01pH	
測定精度	PH5 ~ PH9	±0.07PH
	PH4 ~ PH10	±0.1PH
	PH1 ~ PH3.9	±0.2PH
	PH10.1 ~ PH13	
電池消耗表示	電圧低下時に "LO BAT" 表示	
サンプリング	約 0.4 秒/回	
使用環境	0 ~ 50℃、80%RH 以下 (結露なきこと)	
電池	9V 形乾電池 (006P) × 1	
校正	手動 1 点式 (別途、pH7 の校正液が必要)	
寸法	本体: H131×W70×D25mm、電極: φ13×140mm	
重量	本体: 約 239g (電池を含む) 電極: 約 100g	
付属品	フラット電極 PE-08、保護ケース、取扱説明書 テスト用電池	
別売品	pH 校正液 (pH7.00 500ml) MJ-PH7	

### 主な用途

- プロフェッショナルな美容カウンセリングに
- 肌のトラブルの状態をチェック
- 育毛専門家、美容院、化粧品製造業者、美容師、皮膚科学者&化粧品工業の必需品
- 頭皮・皮膚の pH 値を迅速に正確で、かつ安価な方法

で測定可能なプロ用の pH 測定器 (肌の pH 値は顔、腕など部所によって異なりますが、大体 pH4.5-6.0 です。)



### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 ●pH 電極は保証対象外です。また、付属 pH 電極で強酸性水、強アルカリ性、高温、キレート剤、塩酸、フッ酸の水溶液の pH 計測はできません。 ●弊社取扱製品は研究・実験用途に開発されており、医療目的での製品性能を保証するものではありません。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>